

**Mitutoyo****Digitaler Messschieber mit AOS-System, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412632 200
GTIN	4946368667737
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.

- **Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.**
- **Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.**

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

**Technische Beschreibung**

Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Kalibrierung	A1
Betriebsdauer	20000 h
Schnabellänge	50 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ziffernhöhe LCD-Display	9 mm
Ablesung	0,01 mm

Messbereich	0 - 200 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120
Batteriefachdeckel Typ B	412239 B