

**Garant****Scheibenfräser mit Gewinde Breite  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 80mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	218542 80
GTIN	4045197849991
Artikelklasse	210

## Beschreibung

**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Hinweis:**

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP9** verwenden.

## Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	35 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	80 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
Aufnahmegewinde M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	5
maximale Einschnitttiefe $a_{e \text{ max}}$	22,5 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Breite $a_p$	5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1103
Wendeplattenschrauben-Set	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219949
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2