

Schleif- und Kontrollschraubstock mit Gewindespindel, Backenbreite A: 70mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363250 70
GTIN	4045197295804
Artikelklasse	32K

Beschreibung

Ausführung:

Eingeschliffenes Prisma.

Ganz aus Stahl; durchgehärtet und **allseitig geschliffen** für 4-Seiten-Bearbeitung.

Mit Gewindespindel. Mit horizontalem Prisma.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,005 mm** / 100 mm.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem **Etui.**

Technische Beschreibung

Grundkörperhöhe G	32 mm
maximaler Spannbereich b	80 mm
Gesamtlänge a	160 mm
Gewicht	3 kg
Backenbreite A	70 mm
Backenhöhe C	30 mm
Gesamtbreite B	70 mm
Produktart	Kontrollschraubstock

