

## Garant

### GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 5,1mm



## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 123025 5,1    |
| GTIN          | 4045197843784 |
| Artikelklasse | 11E           |

## Beschreibung

### Ausführung:

Entwickelt für den Einsatz mit **sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten**. Hervorragend geeignet für Maschinen mit **geringer Leistungsaufnahme** und hohen Drehzahlen.

- **Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.**
- **Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.**
- **Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.**

Eine **schlanke Querschneide** und die **besondere Anordnung der 4 Führungsfasen** bewirken eine **hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit**. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

### Hinweis:

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Form **HB**: mit **Nr. 123026** bestellen.

Form **HE**: mit **Nr. 123025 + 129100HE** bestellen.

## Technische Beschreibung

|  |            |
|--|------------|
| Gesamtlänge L                                | 95 mm      |
| Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,125 mm/U |
| Norm   | Werknorm   |
| Toleranz Nenn-Ø                              | h7         |
| Nenn-Ø D <sub>c</sub>                        | 5,1 mm     |
| Anzahl Schneiden Z                           | 2          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>                      | 6 mm               |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub> | 49,4 mm            |
| Spannutenlänge L <sub>c</sub>                | 57 mm              |
| Serie  | Master Steel       |
| Beschichtung                                 | TiAlN              |
| Schneidstoff                                 | VHM                |
| Ausführung                                   | 8xD                |
| Spitzenwinkel                                | 135 Grad           |
| Schaft                                       | DIN 6535 HA mit h6 |
| Innenkühlung                                 | ja, mit 25 bar     |
| Zerspanungsstrategie                         | HPC                |
| Semi-Standard                                | ja                 |
| Farbring                                     | grün               |
| Produktart                                   | Spiralbohrer       |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 195 m/min      | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 150 m/min      | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 135 m/min      | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 125 m/min      | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 80 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet | 65 m/min       | M        |
| GG                             | geeignet         | 120 m/min      | K        |
| GGG                            | geeignet         | 115 m/min      | K        |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | geeignet         |                |          |
| nass minimal                   | geeignet         |                |          |

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HE

129100 HE