

**Garant****Fasenfräser 30°, Weldonschaft, Typ: 6****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 216548 6      |
| GTIN          | 4045197851727 |
| Artikelklasse | 210           |

**Beschreibung****Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Auskraglänge $L_1$                      | 38 mm                 |
| maximaler Anfas- $\varnothing D_{\max}$ | 32 mm                 |
| Anzahl Schneiden Z                      | 2                     |
| passende Wendeschneidplatte             | 260986 HB725-1        |
| Wendeplattenschraube                    | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| $\varnothing D$                         | 6 mm                  |
| Schaft- $\varnothing D_s$ h6            | 25 mm                 |
| Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$            | 100 mm                |
| Schaftausführung                        | Weldonschaft          |
| Anfaswinkel vorwärts                    | 120 Grad              |
| Einstellwinkel $\kappa$                 | 30 Grad               |
| Innenkühlung                            | ja                    |
| Werkzeugaustausch                       | PowerCard             |

Produktart

Fasenfräser

---

**Zubehör**PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil  
15IP

674252 15IP

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt  
eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m

211750 3,0

Spannschraube

219844