

Garant
Fasenfräser 60°, Weldonschaft, Typ: 16

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 216552 16 |
| GTIN | 4045197851741 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--|------------------------|
| Ausraglänge L_1 | 35 mm |
| Schaft- $\varnothing D_s$ h6 | 20 mm |
| Wendeplattenschraube | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| maximaler Anfas- $\varnothing D_{max}$ | 26 mm |
| $\varnothing D$ | 15,8 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| passende Wendeschneidplatte | 260982 HB725-1 |
| Gesamtlänge L_{ges} | 90 mm |
| Schaftausführung | Weldonschaft |
| Anfaswinkel vorwärts | 60 Grad |
| Innenkühlung | ja |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Fasenfräser |

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil
8IP

674252 8IP

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m

211750 1,2

Spannschraube Typ 1

219795 1