

Garant
Fasenfräser 60°, Weldonschaft, Typ: 20

Bestelldaten

Bestellnummer	216552 20
GTIN	4045197851758
Artikelklasse	210

Beschreibung
Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Auskraglänge L ₁	39 mm
passende Wendeschneidplatte	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Gesamtlänge L _{ges}	100 mm
maximaler Anfas-Ø D _{max}	35 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel vorwärts	60 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil
15IP

674252 15IP

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m

211750 3,0

Spannschraube

219844