



## Schruppschleifscheibe PREMIUM\*\*\* Focur, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 178X7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	560200 178X7
GTIN	9003172337593
Artikelklasse	53T

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Spezialtyp** für die **Guss-Bearbeitung**. Hochwertiges Zirkonkorund und Siliciumcarbid ermöglichen höchste Abschleifleistung bei geringen Anpresskräften, auch bei **vererztem Guss**.

#### Spezifikation: ZA24N-BFX.

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schrumpfschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleifleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Formen: Schrumpfschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- **Schleifwinkel 20° bis 30°**
- **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	7 mm

maximale Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	178 mm
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Spezifikation	A24Q-BFX
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Guss
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		