



Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile, dreikant, Länge×Breite (Feinheitsgrad): 100X10Mmm



Bestelldaten

Bestellnummer	558950 100X10M
GTIN	4045197407214
Artikelklasse	53D

Beschreibung

Ausführung:

Die außergewöhnlich hohe Härte aus hochgesinterter, bindemittelfreier Aluminiumoxid-Keramik verleiht den Feinschleifwerkzeugen eine vorzügliche Kanten- und Profilbeständigkeit (Synthetischer Rubin) für eine ausgezeichnete Oberflächengüte.

Sinterrubin Feinschleif**feilen** in den Körnungen: **mittel (M)** (Ra ca. 10 µ, entspricht etwa Körnung 600).

Verwendung:

Für Präzisionsarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, in der Feinmechanik, optischen und Glasindustrie, Porzellanherstellung usw. Zum Anbringen von Fasen, zum Einkerbigen und für Formveränderungen.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Länge	100 mm
Körnung	600
Breite	10 mm
Serie	Degussit®
Schleifmittel	Sinterrubin
Form	dreikant
Produktart	Abziehfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		