

Garant**Tieflochbohrer HSS-E, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	116061 8,5
GTIN	4045197026965
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:**

Erheblich **verstärkter Kern** ohne Kernanstieg.

Präziser Spitzenanschliff.

Mit **speziell ausgeformten Nuten**. Vorteilhaft bei tiefen Bohrungen bis $10 \times D$ und Werkstoffen mit kritischer Spannbildung.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit **142° Spitzenwinkel** für erhöhte Prozesssicherheit.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D_c	8,5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,2 mm/U
Spannutenlänge L_c	109 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D_s	8,5 mm
Gesamtlänge L	165 mm
Norm	DIN 340
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	96,3 mm

Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Typ	FS
Spiralwinkel	38 Grad
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	45 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	21 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	18 m/min	P
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		