



Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 150X7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560110 150X7
GTIN	9003170020374
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleifleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- **Schleifwinkel 20° bis 30°**
- **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

Aggressive Schruppschleifscheibe (geringer Härtegrad Q) für **universellen Einsatz auf INOX und Stahl** mit hoher Abschleifleistung und Standzeit.

Aggressive Hochleistungsausführung mit **deutlich erhöhter Standzeit**. Definierte, abgerundete Kanten ermöglichen angenehmes Anschleifverhalten. Ungewolltes Einstechen wird vermieden.

Spezifikation: A24Q-BFX.

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	7 mm
----------------	------

Bohrungs-Ø	22,23 mm
maximale Drehzahl	10200 min ⁻¹
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A24Q-BFX
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		