



Diamant-Riffelfeile, 150 mm Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 1L



Bestelldaten

Bestellnummer	529650 1L
GTIN	4007220016978
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Form ähnlich Nr. 528050, jedoch an beiden Enden mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut.

Verwendung:

Für maßgenaues Nacharbeiten von Formen aus **gehärtetem Stahl** oder **Hartmetall**.
Mit **wenig Druck** feilen.

Technische Beschreibung

Querschnitt mit Belegung	3,8×1,6 mm
Formbeschreibung	flachstumpf, gerade
Belaglänge	25 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Körnung	D126
Gesamtlänge	150 mm
Produktart	Riffelfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		

Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
Hartmetall (HM)	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Stein	bedingt geeignet