

**Garant**
**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: L1020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	540200 L1020
GTIN	4045197155146
Artikelklasse	51D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundkegel** (KEL).

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Rundkegel

Kopf-Ø: 10 mm

 Kopflänge L<sub>1</sub>: 20 mm

Gesamtlänge: 60 mm

Schaft-Ø: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	60 mm
Formbeschreibung	Rundkegel
Form	L1020
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Kopf-Ø	10 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift