

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: F0618

Bestelldaten

Bestellnummer	540200 F0618
GTIN	4045197155085
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundbogen** (RBF).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Rundbogen

Kopf-Ø: 6 mm

 Kopflänge L₁: 18 mm

Gesamtlänge: 50 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Gesamtlänge	50 mm
Formbeschreibung	Rundbogen
Form	F0618
Kopflänge L ₁	18 mm

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopf-Ø	6 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift