


**Garant****Schleifkappenträger, Kopf-Ø, Kopflänge, Form: 1626A****Bestelldaten**

Bestellnummer	553100 1626A
GTIN	4045197330574
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

**Geschlitzter, elastischer Gummikörper** mit Stahlschaft.

**Verwendung:**

Vorwiegend im Werkzeugbau für Finish-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

**Passend für:**

Schleifkappen Nr. 553035 – 553328.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	30000 min <sup>-1</sup>
Kopf-Ø	16 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	24 mm
Produktart	Schleifkappenträger

