



Frässtift beschichtet Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: F0618



Bestelldaten

Bestellnummer	540260 F0618
GTIN	4027497455874
Artikelklasse	56L

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

LUKAS-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.

Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty). **Form Rundbogen** (RBF).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Rundbogen

Kopf-Ø: 6 mm

Kopflänge L₁: 18 mm

Gesamtlänge: 50 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Zahnungsart	kreuzverzahnt
Gesamtlänge	50 mm
Kopflänge L ₁	18 mm
Formbeschreibung	Rundbogen

Form	F0618
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Kopf-Ø	6 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM TiAlN
Beschichtung	TiAlN
Produktart	Frässtift