



Frässtift beschichtet Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: D0807



Bestelldaten

Bestellnummer	540260 D0807
GTIN	4027497455850
Artikelklasse	56L

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

LUKAS-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.

Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty). **Form Kugel** (KUD).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Kugel

Kopf-Ø: 8 mm

Kopflänge L₁: 7 mm

Gesamtlänge: 47 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	8 mm
Form	D0807
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel

Kopflänge L ₁	7 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Gesamtlänge	47 mm
Formbeschreibung	Kugel
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM TiAlN
Beschichtung	TiAlN
Produktart	Frässtift