


**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060201, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL025****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260090 PDL025 |
| GTIN          | 4960664757381 |
| Artikelklasse | 25E           |

**Technische Beschreibung**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Eckenradius                                 | 0,1 mm              |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 1 mm          |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 100 - 300 m/min     |
| Vorschub $f$                                | 0,03 - 0,15 mm/U    |
| Spanbrecher                                 | MFP-SK              |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Sorte                                       | PDL025              |
| Hauptanwendung                              | N                   |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten          |
| Schneidstoff                                | HM                  |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCGT 060201         |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2                             |
| Toleranz                 | G                             |
| Produktart               | Wendeschneidplatte zum Drehen |