

Garant
Schrankunterbau, für Plattengröße Länge×Breite: 630X630mm

Bestelldaten

Bestellnummer	431050 630X630
GTIN	4045197479723
Artikelklasse	41C

Beschreibung
Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellerschrauben ausgleichbar.

Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und/ oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL9006 weißaluminium, Fronten RAL 5011 stahlblau.

Verwendung:

Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 – 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze).

- **Für Platten bis 630×630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubbocke Nr. 373500.**
- **Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung).**

Bestückung:

Türhöhe (links): 480 mm

Hinweis:

Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsetz

Unterbau Höhe: 720 mm

Unterbau Breite: 550 mm

Unterbau Tiefe: 560 mm

Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren: 780 mm

Tragfähigkeit flächenverteilt: 500 kg
Gewicht: 51 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	51 kg
passend für Plattengröße Länge×Breite	630×630 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt	500 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Unterbau Höhe	720 mm
Unterbau Breite	550 mm
Unterbau Tiefe	560 mm
Tür Anzahl	1
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte)	900 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren	780 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	90 %
Höhenausgleich	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Produktart	Unterbau