




Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL025



Bestelldaten

Bestellnummer	260092 PDL025
GTIN	4960664757404
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 060204 PDL025 Sorte: PDL025

Spanbrecher: MFP-SK

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	MFP-SK

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Sorte	PDL025
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen