



Frässtift beschichtet Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: L1020



Bestelldaten

Bestellnummer	540260 L1020
GTIN	4027497045440
Artikelklasse	56L

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

LUKAS-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.

Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty). **Form Rundkegel** (KEL).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Rundkegel

Kopf-Ø: 10 mm

Kopflänge L₁: 20 mm

Gesamtlänge: 60 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopf-Ø	10 mm
Formbeschreibung	Rundkegel
Form	L1020
Zahnung Kurzzeichen	Z7

Zahnungsart	kreuzverzahnt
Gesamtlänge	60 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM TiAlN
Beschichtung	TiAlN
Produktart	Frässtift