



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL025



Bestelldaten

Bestellnummer	260097 PDL025
GTIN	4960664757510
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 09T304 PDL025 Sorte: PDL025

Spanbrecher: MFP-SK

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MFP-SK
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1 mm
Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Sorte	PDL025
Hauptanwendung	N

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen