



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA525



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260093 CA525  |
| GTIN          | 4960664753307 |
| Artikelklasse | 25E           |

### Beschreibung

CCMT 060202 Wiper CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Schnittbedingung   | leicht unterbrochen |
| Hauptanwendung     | P                   |
| Schnitttiefe $a_p$ | 0,5 - 2,5 mm        |
| Sorte              | CA525               |
| Eckenradius        | 0,2 mm              |
| Vorschub $f$       | 0,05 - 0,25 mm/U    |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Spanbrecher                                 | WP                            |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 330 m/min                |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten                    |
| Schneidstoff                                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 060202                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                             |
| Toleranz                                    | M                             |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |