

Garant
Schrankunterbau, für Plattengröße Länge×Breite: 800X600mm

Bestelldaten

Bestellnummer	431050 800X600
GTIN	4045197512369
Artikelklasse	41C

Beschreibung
Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellerschrauben ausgleichbar.

Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und/ oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL9006 weißaluminium, Fronten RAL 5011 stahlblau.

Verwendung:

Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 – 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze).

- **Für Platten bis 630×630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubbocke Nr. 373500.**
- **Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung).**

Bestückung:

Türhöhe (links): 480 mm

Hinweis:

Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsetz

Unterbau Höhe: 720 mm

Unterbau Breite: 550 mm

Unterbau Tiefe: 560 mm

Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren: 780 mm

Tragfähigkeit flächenverteilt: 500 kg
Gewicht: 51 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	51 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tür Anzahl	1
Unterbau Höhe	720 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt	500 kg
passend für Plattengröße LängexBreite	800x600 mm
Unterbau Breite	550 mm
Unterbau Tiefe	560 mm
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte)	900 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren	780 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	90 %
Höhenausgleich	25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9x9
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Unterbau