



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: PR1225



### Bestelldaten

Bestellnummer	260099 PR1225
GTIN	4960664753628
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CCMT 09T304 Wiper PR1225 Sorte: PR1225

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	50 - 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Sorte	PR1225

Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Spanbrecher	WP
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Nebenanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen