




Universal-Schleif- und Kontrollschraubstock, Backenbreite A: 70mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363350 70
GTIN	4045197313485
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

- **Werkzeugstahl, durchgehärtet, präzisionsgeschliffen.**
- **Verstellung in 2 Achsen, dreh- und schwenkbar.**
- **Skalenableseung über Nonius: 3'.**

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten** und **Kontrollieren von Flächen und Winkelflächen bis 46°.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm** / 100 mm.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe c	137 mm
Schwenkbereich	2×60°
Gesamtlänge a	180 mm
maximaler Spannbereich b	80 mm
Gewicht	12 kg
Backenbreite A	70 mm
Backenhöhe C	30 mm
Gesamtbreite B	110 mm

Produktart

Kontrollschraubstock