

**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: CA525****Bestelldaten**

Bestellnummer	260100 CA525
GTIN	
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	CA525
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen