

Garant**5-Achs-Spanner Xpent, Typ: 0****Bestelldaten**

Bestellnummer	361100 0
GTIN	4045197848925
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.**
- **Flexibles, modulares Spannsystem.**
- **Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.**
- **Spannkraft bis 40 kN bei 90 Nm Drehmoment.**
- **Beide Spanmodule individuell auf Basisschiene positionierbar.**
- **Variabler Spann- bzw. Verstellbereich.**
- **Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.**
- **Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200mm.**

Verwendung:

Perfekt für die echte 5-Seiten- Bearbeitung.

In Verbindung mit verschiedenen Backen ist konventionelles, glattflächiges Spannen und Rohteilspannung möglich.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelverlängerung, Kurbel / 6-kant-Schraubendreher (bei Typ 1S), Spanmodul fix, Spanmodul mobil.

Sonderzubehör:

Spanmodule Nr. 361105 – 361110, Mittelbacke Nr. 361111, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120, Spannpratzen Nr. 361165, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, Schraubendrehereinsatz Nr. 643329, Werkstückanschlag Nr. 360094, Aufsatzbacken Nr. 361123 – 361138.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 361123 – 361137 und Vorsatzbacken Nr. 361140 – 361151 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Spannsituation S4 wird eine weitere

Spindelverlängerung Nr. 361120 benötigt. Für eine perfekte Schmierung des Werkzeugs empfehlen wir Mehrzweckfett Nr. 083592 PLUS.

Technische Beschreibung

Spannbereich S2	84 - 168 mm
Breite B	100 mm
Nutbreite n H7	20 mm
Spannbereich S3	159 - 243 mm
Spannbereich S1	6 - 88 mm
C ₁	85 mm
Spannbereich S4	239 - 301 mm
Gewicht	19 kg
Höhe h	40 mm
Grundkörperhöhe c	125 mm
Länge L	362 mm
Spannkraft bis maximal	32 kN
maximales Drehmoment	65 Nm
Schlüsselweiten-Maße	5 mm
Schlüsselweiten-Maße	8 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Xpent0
Serie	Xpent
Größe Spindelverlängerung	80
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Grippeinsatz Typ 5	361160 5
Vorsatzbacke Gripp 5/5 für Typ 80	361141 80

Aufsatzbacke für gedrehte Spannmodulestarr für Typ 100	361126 100
Vorsatzbacke Gripp 3/3 für Typ 80	361140 80
Grippeinsatz Typ 2	361160 2
Spannpratze Typ CS0	361165 CS0
Spindelverlängerung Typ 80 mm	361120 80
Vorsatzbacke Gripp 3/3 für Typ 100	361140 100
Vorsatzbacke Gripp 3/5 für Typ 63	361142 63
Vorsatzbacke Gripp 3/5 für Typ 100	361142 100
Kombi Vorsatzbacke Gripp/Glatt 3/3 für Typ 80	361145 80
Basisschiene Typ 520	361115 520
Vorsatzbacke Glatt 3/5beschichtet für Typ 100	361144 100
Vorsatzbacke weich 12/20 für Typ 63	361146 63
Spindelverlängerung Typ 160 mm	361120 160
Gripp-Aufsatzbackestarr für Typ 100	361128 100
Aufsatzbacke Standard für Typ 63C	361124 63C
Grippeinsatz Typ 4	361160 4
Vorsatzbacke weich 20/20 für Typ 100	361147 100
Kurbel Typ 8	361167 8
Spannmodul fix für Typ 0	361105 0
Aufsatzbacke Standard für Typ 100	361124 100
Spannmodul mobil für Typ 0	361110 0
Vorsatzbacke Prisma für Typ 100	361148 100
Vorsatzbacke Prisma für Typ 63	361148 63
Vorsatzbacke glatt für Prismenbacke für Typ 100	361149 100
Vorsatzbacke Glatt 3/5beschichtet für Typ 63	361144 63
Grippeinsatz Typ 6	361160 6
Vorsatzbacke glatt für Prismenbacke für Typ 80	361149 80
Vorsatzbacke Glatt 3/5 für Typ 80	361143 80
Vorsatzbacke Gripp 5/5 für Typ 100	361141 100

Vorsatzbacke Glatt 3/5beschichtet für Typ 80	361144 80
Spindel Typ TR14	361119 TR14
weiche Aufsatzbacke für Typ 100	361130 100
Aufsatzbackependelnd für Typ 100	361127 100
Aufsatzbacke für Auflageleisten für Typ 100	361131 100
Vorsatzbacke weich 20/20 für Typ 63	361147 63
Vorsatzbacke Glatt 3/5 für Typ 63	361143 63
Vorsatzbacke weich 20/20 für Typ 80	361147 80
Adapterplatte für Typ 360	361170 360
Vorsatzbacke glatt für Prismenbacke für Typ 63	361149 63
Vorsatzbacke Gripp 5/5 für Typ 63	361141 63
Aufsatzbacke Standard für Typ 80C	361124 80C
Kombi Vorsatzbacke Gripp/Glatt 3/3 für Typ 63	361145 63
Basisschiene Typ 360H	361115 360H
Vorsatzbacke Prisma für Typ 80	361148 80
weiche Aufsatzbacke für Typ 63	361130 63
Kombi Vorsatzbacke Gripp/Glatt 3/3 für Typ 100	361145 100
Gripp-Aufsatzbackependelnd für Typ 100	361129 100
Vorsatzbacke weich 12/20 für Typ 80	361146 80
Vorsatzbacke weich 12/20 für Typ 100	361146 100
Grippeinsatz Typ 3	361160 3
Vorsatzbacke Glatt 3/5 für Typ 100	361143 100
Basisschiene Typ 360	361115 360
Grippeinsatz Typ 1	361160 1
Adapterplatte für Typ 440	361170 440
Vorsatzbacke Gripp 3/5 für Typ 80	361142 80
Basisschiene Typ 440	361115 440
Vorsatzbacke Gripp 3/3 für Typ 63	361140 63