

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL025****Bestelldaten**

Bestellnummer	260381 PDL025
GTIN	4960664757787
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DC.T 070202 PDL025 Sorte: PDL025

Spanbrecher: MFP-SK

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	MFP-SK
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Sorte	PDL025
Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen