



## Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 070204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DCMX 070204 Wiper CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	CA510
Spanbrecher	WP
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMX 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen