



## Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 070204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260383 CA515
GTIN	4960664753246
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DCMX 070204 Wiper CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 390 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Sorte	CA515
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 390 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Spanbrecher	WP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMX 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen