

**Garant****Scheibenfräser mit Gewinde Breite  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 50mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	218540 50
GTIN	4045197848697
Artikelklasse	210

## Beschreibung

**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Hinweis:**

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP9** verwenden.

## Technische Beschreibung

Schneiden- $\varnothing D_c$	50 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	35 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	2
Aufnahmegewinde M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	14 mm

passende Wendeschneidplatte	SNHX
Kragenlänge L <sub>1</sub>	15 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Breite a <sub>p</sub>	4 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1102
Wendeplattenschrauben-Set	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219948