



Frässtift beschichtet Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: L1230



Bestelldaten

Bestellnummer	540260 L1230
GTIN	4027497455898
Artikelklasse	56L

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

LUKAS-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.

Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty). **Form Rundkegel** (KEL).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Rundkegel

Kopf-Ø: 12 mm

Kopflänge L₁: 30 mm

Gesamtlänge: 70 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	70 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Kopf-Ø	12 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnungsart	kreuzverzahnt

Form	L1230
Kopflänge L ₁	30 mm
Formbeschreibung	Rundkegel
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM TiAlN
Beschichtung	TiAlN
Produktart	Frässtift