



## Trennscheibe PREMIUM\*\*\*, Scheiben-Ø: 150mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	563200 150
GTIN	9003178723406
Artikelklasse	53T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aggressive Trennscheibe (geringer Härtegrad Q) für **universellen Einsatz auf INOX und Stahl** mit hoher Lebensdauer und Stabilität.

#### Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ .

#### Spezifikation:

**A30Q-BFXA.**

#### Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	10200 min <sup>-1</sup>
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Form	41
Scheibenbreite	2,5 mm

Formbeschreibung	gerade
Spezifikation	A30Q-BFXA
Scheiben-Ø	150 mm
für Materialstärken	7,5 - 12,5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		