

Garant

Softcut® HSI-Fasenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO.., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leistungsfähiges Faswerkzeug zur Vor- und Rückwärtsbearbeitung.

Hinweis:

D_{max} bei Verwendung mit Wendeschneidplatten $r = 0,4$ mm.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Anzahl Schneiden Z	5
passende Wendeschneidplatte	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Auskraglänge L_1	45 mm
maximaler Anfas-Ø D_{max}	35,1 mm
Serie	Softcut®
Schaftausführung	Weldonschaft

Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219863
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP