



Oberflächen-Vergleichsplatten, Typ: 107



Bestelldaten

Bestellnummer	498861 107
GTIN	2050001052353
Artikelklasse	49K

Beschreibung

Ausführung:

Die Vergleichsplatten enthalten die Oberflächenzustände der gängigsten Bearbeitungsarten aus der spanabhebenden Fertigung. Verschleißfest und nichtrostend.

Verwendung:

Zur Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel).

Bearbeitungsverfahren: Funkenerosion

ISO Rauheitsklassen: N5 – N10

Vergleichsbereich Ra: 0,4 – 12,5 µm

Maße Platten: 110×50 mm

Anzahl Vergleichsmuster: 6

Technische Beschreibung

Bearbeitungsverfahren	Funkenerosion
Vergleichsbereich Ra	0,4 – 12,5 µm
Maße Platten	110×50 mm
Anzahl Vergleichsmuster	6
ISO Rauheitsklassen	N5 – N10
Produktart	Oberflächennormal

Dienstleistungen

Signierungslaserbeschriftet Typ

018940