

Garant**VHM-Fräser MTC, unbeschichtet, Ø h6 DC: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	202257 6
GTIN	4045197854803
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Mit **exzentrischem Hinterschliff** und zusätzlichem **Polierschliff** in den Spankammern für **hervorragende Spanabfuhr** in langspanenden Alu-Werkstoffen.

Ohne 45°-Schneideckenfase.

Verwendung:

Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)**-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!

Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 202012.

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	h6
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	3
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	24 mm
Schneidenlänge L _c	13 mm
Schneiden-Ø D _c	6 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,03 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Freistellungs-Ø D ₁	5,7 mm
Schaftform	HA

Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Gesamtlänge L	62 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,025 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	MTC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	190 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	150 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	120 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	180 m/min	N
PE-HD	geeignet	130 m/min	N
PA 66	geeignet	150 m/min	N
PEEK	geeignet	130 m/min	N
PF 31	geeignet	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	180 m/min	N

Cu	geeignet	120 m/min	N
CuZn	geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB