

3M**Diamant-Abziehplatte im Lederetui, Schleifmittelkurzzeichen / Körnung µm:
D25****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 559150 D25 |
| GTIN | 2050001661470 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung**Ausführung:**

Gleichmäßig verteilter Diamantbelag, verbunden durch eine Nickelschicht. **Nahezu unbegrenzte Lebensdauer!**

Verwendung:

Zum Schärfen und Abziehen von Werkzeugen für die Metall- und Holzbearbeitung. Geeignet für Stahl, HSS und Hartmetall. Für kleine oder spitze Werkzeuge die ungelochte Fläche verwenden.

Nicht zum Feilen geeignet.

3M-Qualität, etwas geringere Diamantschichtstärke. Für feine Oberflächen zum Feinschleifen.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Wasser bzw. Petroleum anwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|---------|
| Feinheitsgrad | fein |
| Schleifmittel | Diamant |
| Schleifmittelkurzzeichen | D |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 7 mm |

| | |
|------------|--------------|
| Verpackung | Lederetui |
| Produktart | Abziehplatte |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| Hartmetall (HM) | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Stein | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |