



Schruppschleifscheibe SG-STEEL, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 115X7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560430 115X7
GTIN	4007220468944
Artikelklasse	55S

Beschreibung

Ausführung:

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleifleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- **Schleifwinkel 20° bis 30°**
- **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

Harte Schruppschleifscheibe (Härte R) der **Leistungslinie SG für Stahl** mit hoher Abschleifleistung und sehr guter Standzeit.

Spezifikation: A24R-SG-STEEL.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	7 mm
maximale Drehzahl	13300 min ⁻¹
Scheiben-Ø	115 mm

Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A24R-SG
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		