



## Frässtift beschichtet Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: AS1225



### Bestelldaten

Bestellnummer	540260 AS1225
GTIN	4027497036264
Artikelklasse	56L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

LUKAS-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.

Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty). **Form Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.**

#### Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Zylinder mit Stirnverzahnung

Kopf-Ø: 12 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 25 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 6 mm

### Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Kopflänge L <sub>1</sub>	25 mm
Form	AS1225
Zahnungsart	kreuzverzahnt

Formbeschreibung	Zylinder mit Stirnverzahnung
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Gesamtlänge	65 mm
Kopf-Ø	12 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM TiAlN
Beschichtung	TiAlN
Produktart	Frässtift