

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: C1225

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 540200 C1225 |
| GTIN | 4045197154958 |
| Artikelklasse | 51D |

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Walzenrund** (WRC).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Walzenrund

Kopf-Ø: 12 mm

 Kopflänge L₁: 25 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|---------------|
| Zahnung Kurzzeichen | Z7 |
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Kopflänge L ₁ | 25 mm |
| Form | C1225 |
| Zahnungsart | kreuzverzahnt |
| Kopf-Ø | 12 mm |

| | |
|-----------------------|------------|
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel |
| Formbeschreibung | Walzenrund |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Produktart | Frässtift |