

**Garant**
**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: F1225**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	540200 F1225
GTIN	4045197155092
Artikelklasse	51D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundbogen** (RBF).

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Rundbogen

Kopf-Ø: 12 mm

 Kopflänge L<sub>1</sub>: 25 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Form	F1225
Kopf-Ø	12 mm
Formbeschreibung	Rundbogen
Kopflänge L <sub>1</sub>	25 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Gesamtlänge	65 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift