

Garant**VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, Ø DC h7: 4,3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	122100 4,3
GTIN	4045197039446
Artikelklasse	11E

Beschreibung**Ausführung:****Ähnlich DIN 6539** (extra kurz).

Mit gleichem Nenn- und Schaft-Ø.

Hinweis:Spannutenlänge $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D_c	4,3 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm ²	0,08 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L_c	24 mm
Schafttoleranz	h7
Toleranz Nenn-Ø	h7
Schaft-Ø D_s	4,3 mm
Gesamtlänge L	58 mm
Norm	DIN 6539
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	17,6 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM

Typ	N
Spitzenwinkel	118 Grad
Spiralwinkel	30 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	140 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	15 m/min	S
CuZn	geeignet	140 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		