



Trennscheibe PREMIUM***, Scheiben-Ø: 178mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563250 178
GTIN	9003176370695
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Harte Hochleistungs-Trennscheibe speziell für Stahl-Bleche, -Profile und -Rohre mit höchster Standzeit.

Nicht für INOX geeignet (Fe-, S- und Cl-Anteil > 0,1agv%).

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A30S-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	2,5 mm
Formbeschreibung	gerade
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹

Form	41
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A30S-BFXA
Scheiben-Ø	178 mm
für Materialstärken	7,5 - 12,5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spannflansch-Paar Flansch-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------