



Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 20X5 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	149300 20X5
GTIN	4045197857026
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M3 – M4

Gewinde metrisch fein: M3x0,25 – M6x0,5

Gewinde UNC: Nr.5 Zoll

Gewinde UNF: Nr.5 – Nr.6 Zoll

Gewinde Whitworth: 1/8 – 5/32 Zoll

Gesamtlänge: 175 mm

Technische Beschreibung

Gewinde Whitworth	1/8 – 5/32 Zoll
Gewinde UNC	Nr.5 Zoll
Gewinde metrisch	M3 – M4
Gewinde metrisch fein	M3x0,25 – M6x0,5
für Schneideisen-Ø	20 mm
Höhe	5 mm
Gesamtlänge	175 mm
Gewinde UNF	Nr.5 – Nr.6 Zoll

Norm

EN 22568