

HOLEX®
Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø × Höhe: 25X9 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	149300 25X9
GTIN	4045197857040
Artikelklasse	12L

Beschreibung
Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75×20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M7 – M9

Gewinde metrisch fein: M7×0,5 – M9×1

Gewinde UNC: 5/16 Zoll

Gewinde UNF: 5/16 Zoll

Gewinde Whitworth: 5/16 Zoll

Gesamtlänge: 210 mm

Technische Beschreibung

Gewinde metrisch fein	M7×0,5 – M9×1
Höhe	9 mm
Gewinde Whitworth	5/16 Zoll
Gewinde UNC	5/16 Zoll
Gewinde metrisch	M7 – M9
für Schneideisen-Ø	25 mm
Gewinde UNF	5/16 Zoll
Gesamtlänge	210 mm

Norm

EN 22568