

HOLEX®
Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 50,8X15,9 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	149300 50,8X15,9
GTIN	4045197857125
Artikelklasse	12L

Beschreibung
Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M18 – M27

Gewinde metrisch fein: M20 – M28

Gewinde UNC: 5/8 – 1 Zoll

Gewinde UNF: 5/8 – 1 Zoll

Gewinde Whitworth: 2 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G3/8 – G1/2 Zoll

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	495 mm
Gewinde UNC	5/8 – 1 Zoll
Gewinde Whitworth-Rohr	G3/8 – G1/2 Zoll
Gewinde metrisch fein	M20 – M28
Gewinde UNF	5/8 – 1 Zoll
Höhe	15,9 mm
für Schneideisen-Ø	50,8 mm
Gewinde Whitworth	2 Zoll

Gewinde metrisch	M18 – M27
Norm	EN 22568