



Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 55X16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch fein: M22x1 – M25x1,5

Gewinde UNF: 7/8 – 1 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G5/8 – G3/4 Zoll

Gesamtlänge: 495 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	495 mm
Gewinde metrisch fein	M22x1 – M25x1,5
Gewinde Whitworth-Rohr	G5/8 – G3/4 Zoll
Gewinde UNF	7/8 – 1 Zoll
Höhe	16 mm
für Schneideisen-Ø	55 mm
Norm	EN 22568

