

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T308 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Sorte	HB7010-1
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U

Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen