



## Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 75X30 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	149300 75X30
GTIN	4045197857187
Artikelklasse	12L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.  
**Bis Gr. 65x25** aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

#### Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M39 – M42

Gewinde metrisch fein: M39x3 – M42x3

Gewinde UNC: 1.1/2 Zoll

Gewinde Whitworth: 1.1/2 – 1.5/8 Zoll

Gesamtlänge: 700 mm

### Technische Beschreibung

Gewinde UNC	1.1/2 Zoll
Gewinde metrisch fein	M39x3 – M42x3
für Schneideisen-Ø	75 mm
Gewinde Whitworth	1.1/2 – 1.5/8 Zoll
Gewinde metrisch	M39 – M42
Gesamtlänge	700 mm
Höhe	30 mm
Norm	EN 22568

